

## ZARGES

### escalier mobile roulant

estrade hauteur 1,44 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 513184



## ZARGES Escalier mobile

escalier mobile roulant

- estrade hauteur 1,44 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,45 m
- accès à un côté
- 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- profondeur de marche 200 mm
- hauteur 2,44 m, largeur 930 mm
- inclinaison 60°



- portée 1,81 m
- en aluminium
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
- rambarde 1000 mm de hauteur
- main courante en accessoires (non compris dans le volume de livraison)
- 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins
- poids 38,4 kg
- selon DIN EN 131-7
- certification TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escalier mobile	rabattable	non
matériau	aluminium	roulant	oui
utilisation	à un côté	équipement de sécurité échelle	rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
hauteur d'estrade	1,44 m	étrier de sécurité	oui
largeur d'estrade	600 mm	Hauteur de rambarde	1000 mm
profondeur d'estrade	800 mm	main courante	en accessoires (non compris)
nombre de marches	6	soubassement	4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
profondeur des marches	200 mm	norme	DIN EN 131-7
inclinaison	60 °	certification	certification TÜV
portée	1,81 m	garantie	10 années
hauteur	2,44 m	Poids	38,4 kg
largeur	930 mm		

## Accessoires

513311



Main courante pour escalier mobile, Pour 5 - 6 marches

## Cela s'adapte aussi ...

149286






plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm

204801



bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable

505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame