

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 130 kg, diameter x breedte 125 x 32 mm, naaf lengte x Ø 44 x 15 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm



BS ROLLEN
INOX

Artikelnummer: 524905

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 130 kg
- diameter x breedte 125 x 32 mm
- naaf lengte x Ø 44 x 15 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met glijlager
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	155 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	44 mm
draagvermogen	130 kg	naafboorgat	15 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	32 mm
wiel-Ø	125 mm	loopvlak eigenschap	geluiddempend

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	95 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	80x60 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	RVS mat
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,6 kg
rem	zonder		

Gerelateerde Producten

524906		wiel, draagvermogen 130 kg, diameter x breedte 125 x 32 mm, naaf lengte x Ø 44 x 15 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van kunststof
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken