

parallelbankschroef

bekbreedte 100 mm, spanwijdte 140 mm, met vastgesmede buisspanklem, van grijs gietijzer in RAL6011 resedagroen



Artikelnummer: 528898

Parallel-bankschroef



parallelbankschroef

- bekbreedte 100 mm
- spanwijdte 140 mm
- met vastgesmede buisspanklem
- parallel spannen door precisie-trapeziumschroefdraad en verstelbare geleiding, dwarsleden dankzij soepel lopende, spelingvrije spilwerking exact verstelbaar
- van grijs gietijzer in RAL6011 resedagroen
- GS- en TÜV-getest

Technische details

uitrusting werkplaats	gereedschap	materiaal	grijs gietijzer
gereedschapstype	parallelbankschroef	kleur	resedagroen // RAL6011
breedte bek	100 mm	gereedschap functie	parallel spannen, dwarsleden exact verstelbaar
spanwijdte	140 mm	certificering	GS // TÜV
draaischijf	nee	gewicht	12,5 kg
buisspanner vastgesmeed	ja		

Gerelateerde Producten

528904		draailift, hoogte 215 mm, met gasdrukveer
532188		inklaplift, hoogte 215 mm, met gasdrukveer