

Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 330 x 600 x 400 mm, inhoud 63 l, van polypropyleen in grijs, met scharnierdeksel



5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 951771



Euronorm-bakken

Euronorm-stapelbak



- hoogte x lengte x breedte 330 x 600 x 400 mm
- inhoud 63 l
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in grijs
- wandconstructie gesloten
- vloerconstructie gesloten
- met scharnierdeksel
- afsluitbaar met zegel
- eenvoudig transport door verzonken greep
- met stapelrand stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------|-----------|------------------|----------|
| baktype | Stapelbak | vloerconstructie | gesloten |
| euronorm | ja | plafond | ja |

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--|
| inhoud | 63 l | type deksel | scharnierdeksel |
| hoogte | 330 mm | sluitsysteem | zegel |
| lengte | 600 mm | draaginstallatie | verzonken greep |
| breedte | 400 mm | temperatuurbestendigheid | -40 °C tot +60 °C |
| materiaal | polypropyleen | geschikt voor levensmiddelen | ja |
| recyclebaar | ja | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| stapelbaar | ja | kleur | grijs |
| stapelbaar door | stapelrand | garantie | 5 jaar |
| nestbaar | nee | gewicht | 4,15 kg |
| wandconstructie | gesloten | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|---|
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg |
| 524171 |  | werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |