

Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m

StarTech ID: USB110EXT2



L'extendeur USB 1.1 USB110EXT2 vous permet de prolonger une connexion USB 1.1 sur une distance pouvant atteindre 40 mètres à l'aide d'un câblage UTP Cat5 ou Cat6 standard, dépassant ainsi la limitation normale de 5 m des périphériques USB 1.1 et permettant de stocker le système informatique à distance, dans un endroit sûr.

L'extendeur USB offre un design compact qui ne nécessite pas d'alimentation externe, ce qui en fait la solution idéale pour les caméras, claviers, souris ou autres périphériques d'entrée USB distants dans les environnements où l'espace d'installation ou l'accès aux prises électriques sont limités.

Fournissant jusqu'à 300 mA d'alimentation (lorsque l'ordinateur lui en fournit 500 mA), cet extendeur est pleinement compatible avec les spécifications USB 1.1, avec la prise en charge d'une vitesse de transfert pouvant atteindre 12 Mb/s.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Pour les environnements sécurisés dans lesquels l'ordinateur hôte doit être placé dans un endroit sûr et inaccessible, éloigné du clavier, de la souris, de la caméra ou d'autres périphériques USB
- Utilisez le câblage Cat5/Cat6 déjà intégré à vos murs pour prolonger les connexions de périphériques USB 1.1 entre les pièces
- Évitez l'enchevêtrement de câbles et d'avoir à installer des hubs/répétiteurs USB intermédiaires en acheminant un seul câble Cat5/Cat6 facile à installer
- Pour les environnements de contrôle industriels dans lesquels l'ordinateur hôte doit être éloigné de toute interférence ou contamination

Features

- 1 port USB 1.1, 1 port RJ45
- Prise en charge d'une distance maximale de 40 m sur un câblage Cat5/Cat6
- Interface hôte compatible USB 1.1 pleine vitesse, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 12 Mb/s
- Le circuit au design efficace fournit jusqu'à 300 mA d'alimentation à l'extrémité distante
- Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites par le contact (8 kV) et dans l'air (16 kV)
- Câbles USB intégrés
- Aucun pilote ou logiciel requis.

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Nombre de ports	1
Câblage	UTP Cat5e ou supérieur
Connecteurs de l'unité locale	1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de l'unité locale	1 - USB A (4 pin) Mâle
Connecteurs de télécommande	1 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande	1 - USB A (4 pin) Femelle
Vitesse max. de transfert de données	12 Mb/s
Distance max.	40 m / 131 ft
Compatibilité système d'exploitation	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ Server 2008 R2/8(32/64-bit), Windows CE 6.0, and Mac OS X, and Linux
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	85 mm [3.3 in]
Largeur du produit	40 mm [1.6 in]
Hauteur du produit	25 mm [1 in]
Poids du produit	50 g [1.8 oz]
Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Quantité par paquet	1
Poids brut	185 g [6.5 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Unité locale d'extension USB 1.1
Inclus dans le paquet	1 - Unité distante d'extension USB 1.1
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

