

KLEIN TOOLS D2000-48 Zange mit Seitenschneider, angewinkelter Kopf, 203 mm

Artikelnummer	19.06.5067
Hersteller	Klein Tools
Hersteller-Art.-Nr.	D2000-48
EAN (Einzelstück)	0092644720970



Schneidet Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte

- Design für hohe Hebelwirkung. Niete näher an Schneidekante für 36 % mehr Schneidkraft als bei anderen Zangendesigns
- Kurze Backen und abgeschrägte Schneidkanten erlauben kurze Schnitte
- Induktionsgehärtete Messerklingen sorgen für Langlebigkeit
- IWarm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe
- IKunststoff-getauchte Griffe zur bequemen Handhabung und leichten Erkennung
- IWerkzeug-Spezialstahl

Technische Daten

Anwendung:

Robuster Kraft-Zangen-Diagonalseitenscheider

Gesamtlänge: 203,8 mm

Backenlänge: 20,7mm

Backenbreite: 30,2mm

Backendicke: 20,6mm

Backentyp: gewinkelt

Schnittart: Seitenschneiden

Grifffarbe: Blau

Grifflänge: 120,7mm

Verbindungstyp: Warm genietet

Griffoberfläche: 3-Schicht

Gesamtlänge: 205mm

Material: Induktiv gehärteter Stahl

Gewicht: 0,27 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.

NICHT isoliert. Die Kunststoff-getauchten oder aufsteckbare Kunststoffgriffe sind nicht als Schutz vor Stromschlag ausgelegt.

Technische Daten

Hersteller	Klein Tools
------------	-------------

Produktgruppe	Werkzeug
---------------	----------

Produkttyp	Schneidezange
------------	---------------

Farbe	blau
-------	------

Verpackungshöhe	30 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	80 mm
-------------------	-------

Verpackungstiefe	290 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.314 kg
--------------	----------