

Kragarmregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1030 x 450 mm, 1 Ständer, Nutzung einseitig, 4 Lagerebenen, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 157831



Kragarmregal

Anbaufeld

Kragarmregal

- Anbaufeld
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1030 x 450 mm
- 1 Ständer
- Traglast je Ständer 150 kg
- Nutzung einseitig
- 4 Lagerebenen
- mit Abrollsicherung
- Traglast je Arm 50 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Im Raster von 150 mm verstellbar
- Nutztiefe 400 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	150 mm
Regaltyp	Kragarmregal	Form Regal	gerade
Regalsystem	Schraubsystem	Ständer	1 Stück
Regalfeld	Anbaufeld	Kragarme pro Ständer	3 Stück
Nutzung	einseitig	Traglast pro Arm	50 kg
Höhe	1950 mm	Material	Stahl
Breite	1030 mm	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Nutztiefe	400 mm	Oberfläche Kragarm	kunststoffbeschichtet
Tiefe	450 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Lagerebenen	4 Stück	Farbe Kragarme	enzianblau // RAL5010
Traglast pro Ständer	150 kg	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Kragarmausrichtung	gerade	Nutzungshinweis Fachlast	Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Kragarmlänge	Gleich lange Arme	Gewicht	16,5 kg
Kragarm Ausstattung	Abrollsicherung		