

ZARGES

Sicherheitsstufenleiter

R13step B

Aufstieg beidseitig, 2 x 5 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), Holmlänge 1,42 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 219738



ZARGES Sicherheitsstufenleiter R13step B

Speziell für ölige oder nasse Einsatzbereiche

Sicherheitsstufenleiter






- Aufstieg beidseitig
- 2 x 5 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,42 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 1320 x 500 mm
- Gewicht 8,4 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Steigtechnik | Stehleiter | fahrbar | nein |
| Leitertyp | Sicherheitsstufenleiter | Sprossen-/Holmverbindung | gebördelt |
| Material | Aluminium | Sicherheitsausstattung Leiter | Spreizsicherung |
| Nutzung | beidseitig | Sicherheitsbügel | nein |
| Länge Holm | 1,42 m | Spreizsicherung | ja |
| Arbeitshöhe | 2,8 m | Ablageschale | nein |
| Stufen Anzahl | 2 x 5 | Oberfläche Holme | eloxiert |
| Stufen-/Sprossentyp | Stufen mit R13-Belag | Treppengängig | nein |
| Tiefe Stufen | 80 mm | Unterbau | auswechselbare Leiterfüße |
| Höhe | 1320 mm | Norm | DIN EN 131 professional |
| Breite | 500 mm | Garantie | 10 Jahre |
| klappbar | ja | Gewicht | 8,4 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215697 |  | Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 221336 |  | Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung |
| 227867 |  | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau |
| 523835 |  | Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz |