

VARIOfit Tischwagen

Traglast 500 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 225996



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schwerer Tischwagen

2 Etagen mit Holzböden

Tischwagen








- Traglast 500 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Etage(n) aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz

- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie


Technische Details

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | elektrisch leitend | nein |
| Wagentyp | Etagenwagen | klappbar | nein |
| Traglast | 500 kg | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenlänge | 1000 mm | Bereifung | TPE |
| Ladeflächenbreite | 600 mm | Durchmesser Rad | 200 mm |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | Radlager | Kugellager |
| Material Etage(n) | Holz | Radanordnung | rechteckig |
| Traglast Etage | 200 kg | Rad Ausstattung | Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz |
| Etagenausrichtung | gerade | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Höhe | 905 mm | Farbe | lichtgrau // RAL7035 |
| Material | Stahl | Garantie | 12 Jahre |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Schiebebügel Anzahl | 1 Stück |
| Euronorm | nein | Gewicht | 40,5 kg |
| Aufbauten | keine | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 203072 |  | 4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203079 |  | 4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203082 |  | Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203087 |  | Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203088 |  | Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203089 |  | Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203724 |  | Räder mit Luftbereifung, für Etagenwagen, Bereifung Luft, Traglast 150 kg, Durchmesser 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|--|--|
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |