

KERN

Zählwaage

CIB 30K-3

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe
315 x 215 mm, Wägebereich von 30
kg, Ablesbarkeit in 2 g Schritten

Artikelnummer: 235913

KERN



KERN Zählwaage CIB 30K-3






- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 315 x 215 mm
- Wägebereich von 30 kg
- Ablesbarkeit in 2 g Schritten
- Einschwingzeit von 2 Sekunden
- mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Summieren, Pre-Tare
- 3 LC-Displays
- Netzadapter 100-240V/50/60 Hz

Technische Details

Waagentyp	Zählwaage	Akkuladedauer	14 h
Material Plattform	Edelstahl	Waage Ausstattung	3 LC-Displays

Plattformbreite	315 mm	Stückzählfunktion	ja
Plattformtiefe	215 mm	Tarieren	ja
Wägebereich	30 kg	WEEE- Registrierungsnummer	DE80821200
Ablesbarkeit	2 g	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Einschwingzeit	2 s	Marke laut EAR-Register	KERN
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Stückzahl, Summieren, Pre-Tare	Gewicht	4,3 kg
Spannungsversorgung	Netzadapter 100- 240V/50/60 Hz		

Dazu passt auch ...

216459		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221342		Karton-Regalkasten, Inhalt 5,7 l, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 200 x 305 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
231458		Faltpapier, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recyclbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 185 x 85 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss
235833		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 102 x 100 mm, Inhalt 0,5 l, Aus Polypropylen in blau