

## Kärcher Kärcher Kehrsaugmaschine KM 75/40 W Bp Pack

**KÄRCHER**

Artikelnummer: 237278



### Technische Details

Antrieb	Gleichstrommotor	Gewicht	148,614 kg
Akkubetrieb	nein	Steigfähigkeit	12 %
Arbeitsbreite	550 mm	Filterfläche	1,8 m <sup>2</sup>

Höhe	1190 mm	Arbeitsgeschwindigkeit	4,5 km/h
Breite	750 mm	Max. Flächenleistung	3375 m <sup>2</sup> /h
Lieferumfang	Polyester-Flachfaltenfilter, Batterie und Einbauladegerät inkl.	Kehrgutbehälter	40 l
Ausstattung	Polyester-Flachfaltenfilter	Gefahrgut: Höchstzulässige Gesam	999999 kg
Titel Reinigung/Entsorgung	\$B Kehrsaugmaschine \$S \$M	Gewicht (mit Zubehör)	124 kg
WEEE-Registrierungsnummer	DE64190940	Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	750 mm
WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4	Antriebsart	elektrisch
Marke laut EAR-Register	Kärcher	Batterie Laufzeit	2,5 h
Antrieb - Leistung	24 / 400 V / W	Länge	1430 mm
Werbung	Sauberer Einstieg in die Walk-behind-Klasse.	Verpackungsmenge	4
Abmessungen (L × B × H)	1430 x 750 x 1190 mm	BaRaGr	21