


Technisch specificatieblad

Buitenbevestiging of -verbinding

Artikelnr. 2007990



Met de praktische buitenbevestiging c.q. -verbinding kunnen de kabeldozen en miniverdelers van de S- en de SDB-serie probleemloos aan de wand worden bevestigd. Door de bevestiging buiten de klemmenruimte is spanningsoverspraak uitgesloten.

De buitenbevestiging resp. -verbinding kan ook voor het verbinden van meerdere dozen onderling worden gebruikt. Tijdbesparing op grond van het kleinere aantal benodigde bevestigingsgaten.




A2	Roestvast staal
2B	blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	De kabeldoos is beproefd conform NEN-EN-IEC 60670-1 en NEN-EN-IEC 60670-22
Extra productbeschrijving 1	De kabeldoos voldoet aan de eisen van de beschermingsgraadbeproeving conform IP67 volgens NEN-EN-IEC 60529.

Stamgegevens

Bestelnr.	2007990
Type	AV-S
Dimensie	6mm
Materiaal	RVS, roestvast materiaal A2
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	20,00 Stuk
Gewicht	0,90 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	37,00 mm
Breedte	23,00 mm
Zijhoogte	3,80 mm