

FB 7.3.7 MTG-Datenblatt EKG Elektroden
MTG Imiella Medizintechnik Artikel-Nr: S 40 LG Praximed

Praximed GmbH

Artikel-Nr: S 40 LG

UDI-DI: 4251794102210

Beschreibung: EKG-Einmalklebeelektrode, Schaumstoffträger, dm 40mm, Liquidgel, Ag/AgCl-Sensor, Druckknopfanschl.

Umweltfreundlichkeit: PVC – und Latex frei
Röntgen & MRT: nein
Verwendbarkeit: 24 Monate ab Herstellung

Elektrische Daten: Impedanz: 185 Ohm
DC-Offset: 0,4 mV
Restspannung nach Defi.: 2,8 mV

Materialien:

Trägermaterial Polyethylen-Schaumstoffträger mit Acrylatkleber versehen
Sensor Ag/AgCl mit Edelstahldruckknopf
Gel Flüssiggel
Inhaltstoffe Gel KCL, Glycerin, H₂O, Solbrol M & P, Triethanolamin, Aculin, Lebensmittelfarbe blau
Abdeckbahn silikonisierte APET-Folie 160my
Beutel Papierverbundbeutel 200x200mm, bedruckt
Karton Pappkarton 390 x 285 x 180mm

Allgemeines:

Elektrodendruck MTG / blau ACP 14
Beuteldruck Neutral / blau, einseitig
Label Beutel Label siehe Anlage
Label Karton Label siehe Anlage
Verpackung 30 Stück/ Beutel = 1.200 Stück im Karton
Gebrauchsanweisung: Beipackzettel MTG



Sicherheitsbeauftragter - QM

Rev. TD7.3.7. A02-2021 Technischer Stand 17.03.2021/MTG-MT