


## InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 03 001 0013 160
Beschreibung	InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/61030010013160">https://b2b.harting.com/61030010013160</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	D-Sub InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	mit interner Erdung

### Ausführung

Baugröße	D-Sub 1
Kabeleingang	1x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimpbüchsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
Masseanbindung	mit interner Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja

### Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Masseanbindung
	0,4 Nm Deckelschraube
	0,4 Nm Verriegelungsschraube
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP30

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
-------------------	----------------



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt
Länge	36,4 mm
Breite	31 mm
Höhe	14,8 mm

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	37 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140222564
ETIM	EC001133
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube