



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Harmony 9001SK
Produkt- oder Komponententyp	Meldeleuchte
Objektivtyp	Fresnel Kunststoff
Versorgung des Leuchtmittels	Über Transformator 240 V AC 50/60 Hz Über integralen Transformator 220 V AC 50/60 Hz

### Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	30 mm
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Grün
Leuchtmittel	leuchtend
Lampenfassung	BA 9s
[UH,nom] Nennhilfsspannung	220 - 240 V AC
Betriebsposition	Jede Position
Betriebsmodus	Normal
CAD-Gesamtbreite	54 mm
CAD-Gesamthöhe	70 mm
CAD-Gesamttiefe	42 mm
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Objektivtyp	Fresnel
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	220 - 240 V
Versorgung des Leuchtmittels	Über integralen Transformator
Versorgungsfrequenz	50 - 60 Hz
Objektivmaterial	Polykarbonat
Größe	30 mm
Lichtquelle	Glühlampe

### Montage

Schutzbehandlung	TC
Schutzart (IP)	IP66

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,08 cm
VPE 1 Breite	5,08 cm
VPE 1 Länge	8,89 cm
VPE 1 Gewicht	171,004 g

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------