

## SUCHTABELLE FÜR RECHTECKDOSEN

Länge x Breite x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil	Art.-Nr.	Volumen cm <sup>3</sup>	Aus- führung
130 x 65 x 14/7	V5-128	118,3	K
130 x 65 x 29/22	V5-129	245,05	K
130 x 65 x 44/22	V5-130	371,8	K
130 x 80 x 30	V20-30 <sup>9.)</sup>	312	PP+F
130 x 80 x 50	V20-31 <sup>9.)</sup>	520	PP+F
130 x 115 x 50	V3-65	750	A+T
130 x 130 x 25	V20-19	422,5	PP+F
132 x 60 x 12	V3-66	95	B
132 x 132 x 12	V20-18	209,08	PP+F
133 x 133 x 6	V20-17	106,13	PP+F
134 x 95 x 30	V20-205	381,9	PP+F
134 x 110 x 108/90	V4-137	1.159 <sup>1.)</sup>	B+H
137 x 47 x 32	V3-67	205	B
138 x 44 x 14/7	V5-34	85 <sup>1.)</sup>	B+K+H
138 x 44 x 21/13	V5-35	127,5	B+K+H
138 x 82 x 27	V20-77	305,53	PP+F
138 x 82 x 40	V20-76	452,64	PP+F
140 x 70 x 17	V3-68	165	B
140 x 70 x 36/17	V3-69	350 <sup>1.)</sup>	PP+F
140 x 70 x 44/17	V3-70	430 <sup>1.)</sup>	B+H
140 x 90 x 17/8,5	V5-36	215 <sup>1.)</sup>	B+H
141 x 44 x 14/7	V5-37	87,5 <sup>1.)</sup>	B+K+H
142 x 72 x 25	V5-65	255 <sup>1.)</sup>	B+K+H
142 x 80 x 23	V5-66	261 <sup>1.)</sup>	B+K+H
145 x 90 x 40	V5-67	522 <sup>1.)</sup>	B+K+H
145 x 105 x 20	V3-75	410	A+T <sup>4.)</sup>
145 x 112 x 68/50	V4-86	1.100 <sup>1.)</sup>	A+H
145 x 112 x 87/69	V4-87	1.400 <sup>1.)</sup>	A+H
149 x 129 x 65	V4-88	1.250	A+S
150 x 17 x 15	V4-89	38	B
150 x 90 x 27	V5-68	364	SCH+S
150 x 110 x 30	V3-71	495	A+T <sup>4.)</sup>
152 x 48,5 x 16	V3-72	118	B
152 x 92 x 41/16	V3-73	540 <sup>1.)</sup>	B+H
153 x 106 x 25	V4-90	405	A+S
153 x 106 x 25	V4-90SCH	405	A+S+SCH
153 x 106 x 35	V4-139	576	SCH+A+S
153 x 106 x 45	V4-140	740	SCH+A+S
155 x 40 x 30	V3-74	185	B
155 x 105 x 25	V5-69	406	SCH
156 x 106 x 46/38	V8-7	760 <sup>1.)</sup>	SCH+B+H <sup>5.)</sup>
158 x 97 x 28	V5-70	430 <sup>1.)</sup>	SCH+S
160 x 74 x 10/5	V5-98	118 <sup>1.)</sup>	B+K+H
160 x 74 x 25/20	V5-99	296 <sup>1.)</sup>	B+K+H
160 x 74 x 40/20	V5-100	473 <sup>1.)</sup>	B+K+H
160 x 111 x 10/5	V5-101	177 <sup>1.)</sup>	B+K+H
160 x 111 x 25/20	V5-102	400 <sup>1.)</sup>	B+K+H
160 x 111 x 40/20	V5-103	640 <sup>1.)</sup>	B+K+H
160 x 160 x 40	V20-16	1.024	PP+F
163 x 129 x 13	V3-76	274	A
163 x 163 x 25	V20-15	664,22	PP+F
164 x 164 x 12	V20-14	322,75	PP+F
165 x 165 x 6	V20-13	163,35	PP+F
170 x 42 x 18/9	V5-38	129 <sup>1.)</sup>	B+K+H
170 x 80 x 20	V3-77	270	A+T <sup>4.)</sup>
170 x 160 x 10/5	V5-54	272 <sup>1.)</sup>	B+K+H
170 x 160 x 25/20	V5-55	680 <sup>1.)</sup>	B+K+H
170 x 160 x 40/20	V5-56	1.088 <sup>1.)</sup>	B+K+H
172 x 75 x 27	V4-91	348	A+S+R
172 x 82 x 27	V5-72	380 <sup>1.)</sup>	SCH

Länge x Breite x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil	Art.-Nr.	Volumen cm <sup>3</sup>	Aus- führung
173 x 111 x 25	V4-92	480	A+S
175 x 115 x 65	LAB-BOX 4	1.308	B
178 x 103 x 28	V5-73	513	SCH
180 x 103 x 13	V7-1/1	240	A+R <sup>5.)</sup>
183 x 103 x 33	V8-18	611	SCH
185 x 90 x 35	V20-300	582,75	PP+F
<b>NEW</b> 185 x 108 x 10	8120307	590	B+R+SCH <sup>3.)</sup>
<b>NEW</b> 185 x 108 x 29	8120319	590	B+R+SCH <sup>3.)</sup>
<b>NEW</b> 185 x 108 x 48	8120321	590	B+R+SCH <sup>3.)</sup>
186 x 20 x 10	V4-93	37	A
188 x 90 x 29	V5-74	490	SCH
190 x 145 x 115	V3-80	3.150	A+R
193 x 26 x 9/4,5	V5-39	45 <sup>1.)</sup>	B+K+H
193 x 73 x 23	V4-94	324	B
193 x 92 x 30	V5-75	532	SCH
194 x 30 x 11	V3-81	55	A+T <sup>4.)</sup>
195 x 54 x 36	V4-95	378	A+S
196 x 90 x 17/8,5	V5-40	300 <sup>1.)</sup>	B+K+H
196 x 136 x 49	V8-9	1.300	B (SCH) <sup>3.)</sup>
196 x 137 x 28	V4-96	750	A
197 x 95 x 28	V3-82	525	A+T <sup>4.)</sup>
198 x 154 x 75	V3-83	2.300	A+R
199 x 101 x 28	V4-98	563	A+S+SCH
200 x 150 x 3	V5-151	90	B+K+H
200 x 150 x 20	V5-152	600	B+K+H
200 x 150 x 37	V5-153	1.100	B+K+H
200 x 170 x 35	V3-84	1.200	A+T <sup>4.)</sup>
200 x 200 x 40	V20-28	1.600	PP+F
201 x 92 x 27	V4-99	500	A+S+R
201 x 100 x 14	V4-100	280	A+S
201 x 100 x 21	V4-101	420	A+S
201 x 100 x 35	V4-102	705	A+S
201 x 100 x 50	V4-103	1.000	A+S
205 x 84 x 30	V5-76	516	SCH+S
205 x 95 x 45	V8-10	895	B (SCH)
205 x 205 x 25	V20-27	1.050,62	PP+F
207 x 207 x 12	V20-26	514,18	PP+F
208 x 208 x 6	V20-25	259,58	PP+F
210 x 75 x 50	V8-11	787 <sup>1.)</sup>	SCH+B
210 x 100 x 24/12	V5-41	504 <sup>1.)</sup>	B+K+H
212 x 108 x 33	V5-77	755	SCH
213 x 22 x 16/8	V5-42	75 <sup>1.)</sup>	B+K+H
218 x 151 x 35	V4-104	1.150	A+S
219 x 152 x 25	V4-105	830	A+S
220 x 28 x 22	V3-85	170	A+T <sup>4.)</sup>
220 x 130 x 35/18	V8-15	1.000 <sup>1.)</sup>	SCH+B+H <sup>5.)</sup>
220 x 153 x 25	V4-106	845	A+S+SCH
220 x 153 x 35	V4-142	1.178	SCH+A+S
220 x 153 x 45	V4-143	1.514	SCH+A+S
222 x 116 x 116	V3-86	2.985	A+R
225 x 145 x 75	V3-87	2.450	A+T+S
228 x 42 x 18/9	V5-44	172 <sup>1.)</sup>	B+K+H
230 x 60 x 16	V5-133	220,8	K
230 x 60 x 24	V5-135	331,2	K
230 x 60 x 36	V5-134	496,8	K
232 x 146 x 32	V3-103	1.080	A+T <sup>4.)</sup>
235 x 175 x 90	LAB-BOX 5	3.701	B
240 x 206 x 57	V4-107	2.820	A+S
245 x 100 x 45	V3-88	1.100	A+T <sup>4.)</sup>
248 x 42 x 13	V5-141	135,4	K

Länge x Breite x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil	Art.-Nr.	Volumen cm <sup>3</sup>	Aus- führung
248 x 48 x 30	V3-89	350	A+T <sup>4.)</sup>
260 x 260 x 25	V20-23	1.690	PP+F
261 x 238 x 20	A1-1/25	1.240	A
263 x 263 x 12	V20-22	830,02	PP+F
264 x 264 x 6	V20-21	418,17	PP+F
270 x 260 x 40	V3-91	2.800	A+T <sup>4.)</sup>
280 x 110 x 35	V3-104	1.078	A+T <sup>4.)</sup>
280 x 126 x 18	V4-144	775	A+S
280 x 126 x 28	V4-145	1.163	A+S
282 x 130 x 70	A3-1	2.560	A
282 x 130 x 90	A3-3	3.300	A
288 x 157 x 38	V8-12	1.720	B(SCH)
288 x 224 x 30	V3-92	1.930	A
292 x 160 x 16	V8-14	740 <sup>1.)</sup>	SCH+B+H
<b>NEW</b> 295 x 166 x 21	8120336	740 <sup>1.)</sup>	SCH+B+H
<b>NEW</b> 295 x 166 x 39	8120348	740 <sup>1.)</sup>	SCH+B+H
<b>NEW</b> 295 x 166 x 57	8120355	740 <sup>1.)</sup>	SCH+B+H
300 x 180 x 30	V3-93	1.600	A+T <sup>4.)</sup>
300 x 235 x 30	V3-94	2.100	A+T <sup>4.)</sup>
300 x 250 x 30	V3-95	2.200	A+T <sup>4.)</sup>
310 x 112 x 45	V8-13	1.560	SCH+B <sup>3.)</sup>
312 x 218 x 45	V4-108	3.060	A+S
325 x 215 x 24	V4-109	1.670	A+SCH
325 x 215 x 44	V4-110	3.060	A+SCH
325 x 215 x 64	V4-111	4.450	A+SCH
349 x 203 x 36	V3-98	2.620	A+T <sup>4.)</sup>
355 x 235 x 130	LAB-BOX 6	10.845	B
420 x 300 x 30	V3-99	3.700	A+T <sup>4.)</sup>
448 x 228 x 30	V3-100	3.870	A+T <sup>4.)</sup>

## Legende/Ausführung

- A** außen überstehender Deckel  
**B** bündiger Deckel  
**E** Einschubdeckel  
**F** Filmschanier  
**H** Haubendeckel  
**K** Kugelscharnier  
**PP** Polypropylen milchig  
**R** runde Ecken  
**S** Stapelbar  
**Sch** mit Scharnier  
**T** tiefgezogen aus Folienmaterial  
**W** mit Wandaufhängung

1.) Das Volumen ist wegen Haubendeckel nur bedingt nutzbar.

2.) Ausführung wahlweise

3.) siehe Kapitel 4

4.) Mindestbestellmenge lt. Preisliste beachten

5.) siehe auch Seite 31

6.) Deckel tiefgezogen

7.) D=U=transparent, tiefgezogene Dose

8.) Unterteil grau, Deckel glasklar

9.) Unterteil + Deckel grau

Maßangaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten!