


Endtasteranbau DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Teilenummer: 534475

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Basierend auf Norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Schaltelementfunktion	Schließer
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Messprinzip	induktiv
Schaltstellungsanzeige	ja
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	0 ... 100 mA
Isolationsspannung	50 V
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Schaltausgang	PNP
Stoßspannungsfestigkeit	0,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Kabeldurchmesser	7 ... 13 mm
Kabelverschraubung	M20
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäusedeckel	PC
Werkstoffinformation Gehäusesockel	ABS+PC
Werkstoffinformation Konsole	ABS+PC