

Casoo Bockrolle

Traglast 300 kg, Durchmesser 200 mm, Naben Länge 59 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243525



Bockrolle

- Traglast 300 kg
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 59 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Gleitlager
- Schraubloch Abstand 105x76/84 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Edelstahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	300 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	59 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Schraubloch Abstand	105x76/84 mm

Material Felge	Polyamid	Gewicht	1,52 kg
Radlager	Gleitlager		