

PE-Auffangwanne

für 1 x KTC/IBC, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 655 x 1345 x 1720 mm, Ausgestattet mit Lochplatte aus Polyethylen, Füße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport



Artikelnummer: 522728

Auffangwanne

für IBC

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 1 x KTC/IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 655 x 1345 x 1720 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen
- Ausgestattet mit Lochplatte aus Polyethylen
- Füße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport














Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Hochdruck-Polyethylen
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Lochplatte
Lagerort	unter Dach	Material Gitterrost	Polyethylen
Auffangvolumen	1000 l	Unterbau	Füße

Kapazität	1 x KTC/IBC	unterfahrbar	ja
Gefahrstofffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Unterfahrhöhe	100 mm
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	nein
Höhe	655 mm	fahrbar	nein
Breite	1345 mm	Gewicht	147 kg
Tiefe	1720 mm		

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525756		Gefahrensymbol, Symbol/Text: ätzende Stoffe, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm