

Artikelnummer: 120694

Kurzbeschreibung: Draagarmstelling KRM, eenzijdig, 2000x3000x400

Langbeschreibung: Draagarmstelling KRM, eenzijdig, 3 rekhoogtes en -lengtes, lengte draagarmen 400 of 500 mm: Voor de opslag en materiaalvoorbereiding van profielen, buizen of lange en lastige materialen is de eenzijdige draagarmstelling KRM de geschikte oplossing. De stelling opbouwen en eenvoudig en snel gebeurd. De draagarmen worden ingehaakt.



Daarom is een latere aanpassing zonder gereedschap mogelijk. De draagarmstelling KRM is robuust gemaakt en uitgerust met een massieve voetplaat. De gegalvaniseerde en stalen draagarmstaander heeft een systeempreforatie van 50: 50. De voetprofielen uit hoekprofielen zijn in de kleur gentiaanblauw (RAL 5010) gelakt. Bij een gelijkmatige instelling van de hoogte en een gelijkmatig verdeelde last bedraagt het draagvermogen per staanderkant max. 2300 kg. Meer details: voor het klaarzetten van materiaal en opslag van buizen, profielen of lange, moeilijke materialen. eenzijdige draagarmstelling KRM eenvoudige opbouw met weinig onderdelen inhaakbare draagarmen, aanpassingen zonder gereedschap robuuste afwerking met massieve voetplaat draagarmstaander van staal, gegalvaniseerd, systeempreforatie 50 : 50 mm voetprofielen uit hoekprofielen in gentiaanblauw (RAL 5010) draagvermogen tot 2300 kg per staanderkant bij gelijkmatige instelling van hoogte en gelijkmatig verdeelde last draagarmlengte 400 mm: totale diepte 700 mm, draagvermogen per draagarm 350 kg* (bij gelijkmatig verdeelde last) draagarmlengte 500 mm: totale diepte 800 mm, draagvermogen per draagarm 300 kg* (bij gelijkmatig verdeelde last) stellinghoogte: 2000 mm, 2500 mm of 3000 mm stellinglengte: 3000 mm, 4000 mm of 5000 mm grondanker en 1 of 2 kruisschoren bij de levering inbegrepen

