

Artikelnummer: 133932

Kurzbeschreibung: Bauer lekbak type AW10, oranje RAL2000

Langbeschreibung: Bauer lekbak Typ AW10, ideaal voor opslag van max. 10 vaten van 200 l: De Bauer lekbak type AW10 is ideaal voor de opslag van maximaal tien vaten per 200 liter. De Bauer lekbak type AW10 is verkrijgbaar in diverse kleuren en thermisch verzinkt. De Bauer lekbak type AW10 is ideaal voor het opbergen van maximaal tien vaten met een inhoud van 200 liter per stuk. De Bauer lekbak kan ook gecombineerd worden met 60 liter vaten en kleine containers. De AW10 opvangbak is voorzien van een gegalvaniseerd rooster en kan met een hoogte van 100 mm onderdoor worden gereden. De Bauer lekbak heeft een totale inhoud van 240 liter. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en in een thermisch verzinkte uitvoering, is de Bauer lekbak type AW10 goedgekeurd voor de opslag van brandbare vloeistoffen van GHS categorie 1-3 en voor de opslag van waterverontreinigende vloeistoffen van GHS categorie 1-4. De Bauer lekbak type AW10 is goedgekeurd voor de opslag van waterverontreinigende vloeistoffen van GHS categorie 1-3 en voor de opslag van vloeistoffen van GHS categorie 1-4.

Verdere details:

- Opvangcapaciteit: 240 liter
- Kan ook gecombineerd worden met 60 liter vaten en kleine containers.
- 3 mm plaatstaalconstructie
- 100 mm Onderwagenhoogte
- Met gegalvaniseerd rooster
- Voor 10 x 200 liter vaten van 10 x 200 liter
- Draagvermogen: 1000 kg/m².
- Conformiteitsverklaring (a'œHP) volgens StawaR
- Goedgekeurd voor ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorie 1-3, vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categorie 1-4
- Kleuren: oranje, rood, blauw, blauw, groen, grijs, thermisch verzinkt (EN ISO 1461)
- Afmetingen: B 1300 x L 3250 x H 190 mm.
- gewicht: 231kg

