

**Artikelnummer:** 135225

**Kurzbeschreibung:** Vatpompen-set JP-280 PVDF 1000

**Langbeschreibung:** Vatpompen-set JP-280 PVDF 1000:  
Geschikt voor zuren en logen met hoge concentratie  
Universele motor JP-280, 230 V, 50 Hz, 825 W  
Motor inwendige verluchting, waterspuit bescherming volgens  
Beveiligingsgraad IP 24, schakelaar, 5 m kabel met schokbestendige stekker, dubbel geïsoleerd klasse II, Overstroombeveiliging met nulspanningsmechanisme  
Technische gegevens:  
Pompsysteem: PVDF, l 1000 mm, buiten-afmeting 41HC-golf 2.4610, schroefdraad voor aansluiting G 1-1/4", Slangaansluiting 1" (NW 25) 2 m chemische slang verschillende doeleinden 1" (NW 25) 2 slangklemmen rvs 1 tappistool aluminium  
Debiet: 112 l/min (rotor)\*, 83 l/m (impeller)\*  
Pompdiepte: 16 m (rotor)\*, 37 m (impeller)\*, Mediumtemperatuur: tot 50 °C, Viscositeit: 1000 mPas\* Dichtheid: 1.9\*

