

Artikelnummer: 138949

Kurzbeschreibung: Vuilnisbakkantelstation MKS, voor 120 & 240 l tonnen, uitwerphoogte 1480 mm, kantelhoek 135-°, tot 110 kg, wielen, 12 V, RAL 2000



Langbeschreibung: Vuilnisbakkantelstation MKS voor 120 & 240 l tonnen, Uitwerphoogte 1480 mm, kantelhoek 135-°, tot 110 kg, wielen, 12/230 V: Met het elektrohydraulisch bediende stortplaats MKS kunnen 120 en 240 liter ton gemakkelijk in grotere tonnen worden gelegegd. Het apparaat heeft de totale afmetingen van L 1570 x B 880 x H 1720 mm en is flexibel inzetbaar op het strand dankzij de twee stuurwielen met rem en de twee vaste wielen. Het vuilnisbeltankstation MKS, dat verkrijgbaar is met een 12V-aandrijving of 230V-aandrijving en wordt geleverd met 3 jaar garantie, draagt bij aan een efficiënt gebouwbeheer. Het hoogwaardige apparaat tilt de bakken op een storthoogte van ca. 1480 mm, de kantelhoek is ca. 135 graden. Het draagvermogen van het station van 154 of 141 kg bedraagt maximaal 110 kg. Bij het 12V-model vindt de levering plaats zonder de lader, die echter als afzonderlijk accessoire verkrijgbaar is.

Meer details:

- Afvalbakkieper voor het legen van 120- en 240-liter ton afvalbak voor het legen van 120- en 240-liter ton
- Afvoerhoogte van 1480 mm per stuk
- Kantelhoek van 135-° per stuk
- Draagvermogen tot 110 kg per stuk
- Mobiel gebruik dankzij 2 stuurwielen met remmen en 2 vaste wielen
- Banden: Massief rubber, diameter 180 mm
- Aandrijving: elektrohydraulisch, naar keuze in 12 V of 230 V uitvoering
- Afmetingen: elk L 1570 x B 880 x H 1720 mm.
- Gewicht: 154 kg (bij 12 V-aandrijving) of 141 kg (bij 230 V-aandrijving) afhankelijk van de gekozen uitvoering.
- Garantie: 3 jaar per stuk
- Opmerking: Apparaat met 12 V-aandrijving wordt geleverd zonder lader, deze is verkrijgbaar als een apart accessoire.

