

## EINSCHLEIFMASCHINE HNS1550

Art.-Nr.: 900485

### INKL. TREIBTELLER

Die Ultra-High-Speed-Poliermaschine HNS1550 ist dank ihrer Arbeitsbreite von 508mm hervorragend für das Polieren von mittleren und großen Flächen geeignet. Sie ist besonders bedienerfreundlich, da sie sowohl seitlich, als auch vor und zurück geführt werden kann. Der Anpressdruck lässt sich über ein höhenverstellbares Führungsräder regulieren. Optional kann die Maschine mit einer Absaugung (DT130) ausgestattet werden.

- Bürstenumdrehung 1.500 U/Min.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für Polierarbeiten auf großen Flächen



### Sonderzubehör

130066	508 mm NuPad Polish
604011	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)
606178	HFM/NPR Saugaggregat Dustrol Set "DT 130" (blau)
236164	Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1.50 mm, gelb für HFM

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	1.500 U/min.	508 mm	15 m	35 kg	1.260 x 740 x 560 mm