

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator


P: 5000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
5000 VA
Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



stay connected




Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Eingang

Eingangsspannung	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Eingangsstrom	25.4 A (208 V AC); 9.6 A (550 V AC)
Einschaltstrom	378 A (208 V AC); 143 A (550 V AC)
Kurzschlussstrom	1362 A (208 V AC); 515 A (550 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Allgemeine Daten

Normen	(EN 61558-2-4), (EN 62041 category 0)
Prüf-Isolationsspannung	5.1 kV (prim./sec.)
Befestigungsart	4-Loch Schraubbefestigung
Abmessungen H x B x T	248x197x250 mm
Befestigungsmaße a x b x c	200x174x9 mm
Bohrung Ø	9x14 mm
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)

Ausgang

Ausgangsspannung	2 x 115 V AC/230 V AC
------------------	-----------------------

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85043200