


Datenblatt Artikel 417402

Eurobehälter PP, 300x400x220 mm

Basicline mit 2 Durchfassgriffen

- ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
- mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
- hohe Stapelbelastbarkeit, bruchsicher und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
- geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
- Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
- separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417410 (auch mit Deckel stapelbar)
- t=Tiefe=300 mm b=Breite=400 mm h=Höhe=220 mm



EAN	4007228417388
Höhe	220
Best.einheit	Stück
Zolltarif	39231090
Mindest.Best.	1
brutto Kg	1,02
Bruttogewicht VE Kg	1,02
Länge Pal	1,2
Volumen m3	0
Breite	400
Breite Pal	0,8
Farbe	hellgrau
Höhe Pal	2,35
Stück / Palette bzw Kiste	80
Summe Kartons	80
Brutto Gewicht Pal Kg	101,6
Btl in Karton	0
VE	1
Volumen L	20.80
Kartons pro Lage	8
netto Kg	1,02
Stück / Lage	8
Tiefe	300
Lagen	10