

Artikelnummer: 121348

Kurzbeschreibung: C+C Wagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, L 1030 x B 700 mm, mit Längsstreben, TPE-Rollen mit Feststellbremse, bis 500 kg

Langbeschreibung: Der vielseitig einsetzbare Plattformwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient und ist zudem nestbar. Um die alltäglichen Transportanforderungen im Betrieb zu erfüllen, besitzt er eine Länge von 1030 mm. Auf der 700 mm breiten Ladefläche finden kleinere Dinge bequem Platz. Für zusätzliche Stabilisierung sorgt die Stahlrohrverstrebung Wand. Etwas schwerere Güter lassen sich mit dem Plattformwagen mit einer Traglast von 500 kg komfortabel und sicher bewegen. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf einem Etagenboden. Mithilfe zweier Rückenloch-Lenkrollen mit Feststellbremse sowie zweier Bockrollen auf Kunststoffelgen bewegen Sie den Plattformwagen bequem und die Güter sind abgesichert. Der Faden- und Fusschutz verringert Unfälle und Verletzungen. Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise.

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4035694003408

