

MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, 100 m Ring

Artikelnummer	21.15.5508
Hersteller	LEONI-KERPEN
Hersteller-Art.-Nr.	7KS0008
EAN (Einzelstück)	405064707389



- SF/UTP Datenkabel, mit Gesamtschirm, geeignet für die Übertragung bis zu 200MHz
- Besser als Kategorie 5e nach EN50173 bzw. ISO/IEC 11801
- 4 Paare AWG26/7/Ader-Ø: max. 1 mm, mit Gesamtschirm-Alu-kaschierte Polyesterfolie und verzinnertes Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 65%
- Kopplungswiderstand bei 10 MHz (Nennwert): 10 mOhm/m
- Schirmdämpfung bis 1000 MHz (Nennwert): 50 dB
- Störleistungsunterdrückung bis 1000 MHz (Nennwert): 65 dB
- Schwermetallfrei nach RoHS

Technische Daten

Hersteller	LEONI-KERPEN
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	Installationskabel
Länge	100 m

Schirmungstyp	SF/UTP
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Adertyp	Litze
Aussen-Ø Kabel	5,3 mm
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Technische Besonderheiten	Skew bei 100 MHz (Richtwert): 15 ns/100m