

fetra Gerätekarre

Traglast 400 kg, Schaufel Breite x Tiefe 550 x 190 mm, Ladungssicherung durch Gummibelag auf Schaufel und Holmen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Mit Luft-Bereifung, 2 Stützräder

Artikelnummer: 119173



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Gerätekarre



Traglast 400 kg

Gerätekarre

- Traglast 400 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 550 x 190 mm
- Höhe x Breite 1300 x 700 mm
- Ausgestattet mit Stützrädern
- Ladungssicherung durch Gummibelag auf Schaufel und Holmen
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff, höhenverstell- und drehbar
- Mit Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- 2 Stützräder
- 10 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportkarre	Stützrad	2 Stützräder
Karrentyp	Gerätekarre	Sicherheitsgriff	ja
Traglast	400 kg	Karre Ausstattung	Stützräder
Material	Stahl	Ladungssicherung	Gummibelag auf Schaufel und Holmen
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1300 mm
Schaufeltiefe	190 mm	Breite	700 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	ja	Farbe	brillantblau // RAL5007
Bereifung	Luft	Garantie	10 Jahre
Radlager	Rollenlager	Gewicht	39 kg

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm