## **Edelstahl-Wandschrank**

Höhe x Breite x Tiefe 600 x 650 x 320 mm, Doppel-Flügeltür, 2 Ebene(n) mit Edelstahlboden, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus einseitig gebürstet, Front einseitig gebürstet







Artikelnummer: 522041

## Wandschrank

## Edelstahl-Wandschrank

- Ideal für Betriebe aus Medizin, Chemie und der Lebensmittelverarbeitung
- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 650 x 320 mm
- Edelstahlkonstruktion, stabil verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- 2 Ebene(n) mit Edelstahlboden
- Traglast je Ebene 45 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus einseitig gebürstet
- Front einseitig gebürstet

<b>Technische Details</b>			
Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	einseitig gebürstet
Schranktyp	Wandschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
	Medizin, Chemie und der Lebensmittelverarbeitung	Unterbau	Sockel

Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Edelstahl
Tür Ausführung	einschlagend	Material Verarbeitung	verschweißt
Höhe	600 mm	Material Eigenschaft	beständig gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, viele Chemikalien, verschleiß- und korrosionsbeständig, leicht zu desinfizieren
Breite	650 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	320 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Böden	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	fahrbar	nein
Böden- / Ebenentyp	Edelstahlboden	Stabilität / Aussteifung / Verst	
Traglast Fachboden	45 kg	Gewicht	19 kg
Oberfläche Korpus	einseitig gebürstet		

Zubehör	•	
522047	·	Edelstahlboden für Wandschrank, Breite x Tiefe 650 x 320 mm, Traglast 45 kg, Aus Edelstahl

Dazu passt auch			
147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt	
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau	
520197	Tion 1	Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau	