



Kombinierte Füllungen mit beschichteter Spanplatte, Draht, Blech und Acrylglas bitte anfragen.



Ausführung unten geschlossen sowie mit Dach bitte anfragen.

Umbausatz für Doppelflügeltür, für die freie Staplerdurchfahrt entfällt die obere Strebe

525438

Wände

[1] Standard-Wandelemente

- Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm
- Eingeschweißtes Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm

[2] Ausgabelemente

Wie Wandelemente, jedoch zusätzlich:

- Einteilige, durch Gasdruckfeder nach oben öffnende Klappe
- Von innen verriegel- und abschließbar
- Mit Ausgabetisch, Breite 800 mm
- Nach innen und außen jeweils 250 mm vorstehend

[3] Vario-Elemente

- Von 550 - 950 mm Breite ausziehbar
- Als Anpassungs-Element einsetzbar

[4] Aufsatzelemente

- Zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabelemente auf 2950 mm
- Ausführung wie Wandelemente, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren

Türen

[5] Flügeltür

- Links oder rechts verwendbar
- Anschlag mit Schließblech, Drückergarnitur und Schloss

[6] Doppel-Flügeltür

Wie Einzeltür, jedoch:

- Variabler Anschlag, nach innen oder nach außen öffnend
- 2-flügelig

[7] Schiebetür

- 2-flügelig, Türflügel innenlaufend
- Mit Laufschiene, Bodenführungen, Anschlagpuffern

Pfosten

[8] Mittelpfosten

- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm
- Fußplatten für Dübelschrauben gelocht
- Inkl. Befestigungslaschen für die Elemente, Schrauben und Dübel

[9] Endpfosten, wie Mittelpfosten, jedoch:

- Mit einseitiger Lasche

[10] Eckpfosten, wie Mittelpfosten, jedoch:

- Aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm

[11] T-Pfosten, wie Mittelpfosten, jedoch:

- Für rechtwinkelige Wandabgänge, ohne Abb.

[12] Wandanschluss-Profil, als Endpfostenersatz, ohne Abb.

- Aus U-Profil, für Dübelschrauben gelocht

[13] Aufsatzpfosten

- Statt mit Fußplatten mit Einsteckrohren

Wandelemente Höhe 2200 mm

	280	480	980	1480	Ausgabe element	Vario
Breite mm	280	480	980	1480	980	530 - 930
Systemmaß mm	300	500	1000	1500	1000	550 - 950
	101645	205874	205885	205896	213663	205921
	---	---	---	---	---	---

Wand-Aufsatzelemente, Höhe 750 mm

	280	480	980	1480	Vario
Breite mm	280	480	980	1480	530 - 930
Systemmaß mm	300	500	1000	1500	550 - 950
	101646	206006	206017	206028	746127
	---	---	---	---	---

Türen

Ausführung	Flügeltür	Doppelflügeltür	Schiebetür		
Breite mm	1000	2000	1800		
Systemmaß mm	1200	2200	2000		
Höhe mm	2200	2200	2550*	2200	2550*
	205976	205987	529618	205998	529619
	---	---	---	---	---

*für Staplerdurchfahrt

Tür-Aufsatzelemente, Höhe 750 mm

für	Flügeltür	Doppelflügeltür	Schiebetür
Breite mm	1180	2180	1980
Systemmaß mm	1200	2200	2000
	205943	205954	205965
	---	---	---

Pfosten Höhe 2200 mm

Ausführung	Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten	T-Pfosten	2000 mm Wandanschl.- Profil
	206039	886228	206061	101648	101649
	---	---	---	---	---

Aufsatzpfosten Höhe 750 mm

für	Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten	T-Pfosten	650 mm Wandanschl.- Profil
	206072	886239	206083	101650	101651
	---	---	---	---	---