

Artikelnummer: 135225

Kurzbeschreibung: Fasspumpen-Set JP-280
PVDF 1000

Langbeschreibung: Fasspumpen-Set JP-280
PVDF 1000: Geeignet für hochkonzentrierte
hochkonzentrierte Säuren und Laugen.

Universalmotor JP-280, 230 V, 50 Hz, 825 W
Innenbelüfteter Motor, Spritzwasserschutz nach
Schutzart IP 24, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel mit
Schukostecker, doppelt isoliert Klasse II,
Überstromschutzschalter mit Nullsp-Auslösung.
Technische Daten: Pumpwerk: PVDF, I 1000 mm,
Außen-Ø 41 mm, HC-Welle 2.4610,
Anschlussgewinde G 1--1/4", Schlauchanschluss 1"
(NW 25) 2 m Vielzweck-Chemieschlauch 1" (NW
25) 2 Schlauchklemmen Edelstahl 1 Zapfpistole PVDF Fördermenge: 80 l/min (Rotor)*
Förderhöhe: 16 m (Rotor) Mediumtemperatur: bis 50 -GradC, Viskosität: 1000 mPas
Dichte: 1.9**Prüfmedium Wasser 20-GradC

