

**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI41RADD1**



Einbaukühlschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und autoAirflow-Funktion für optimale Aufbewahrungsbedingungen.

✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):81 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
 Geräuschwert: 28 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: A
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 41.7 kg
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003917879
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI41RADD1
 Gerätetyp: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
 KSGGZM00 Butterdose

**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.5
x 56 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI41RADD1**

Ausstattung

- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm, 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI41RADD1

Maßzeichnungen

The technical drawings include:

- 3D perspective view:** Shows the refrigerator's profile with dimensions (A) for the main body height and (B) for the top panel height.
- Sectional views:** Two views showing the door hinge mechanism with dimensions (A), (A1), and (A2) indicating specific clearances and heights.
- Top edge detail:** A close-up of the top edge with a dimension of 548 mm.
- Door hinge detail:** A side view of the hinge mechanism with a dimension of min. 40 mm.
- Ventilation requirements:**
 - Luftaustritt (Air outlet):** min. 200 cm²
 - Belüftung im Sockel (Ventilation in the base):** min. 200 cm²
- Bottom clearance diagram:** Shows two cross-sections of the refrigerator base with arrows indicating airflow (F) and clearance (X).

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung

Die in der Tal sind einzuhalt
Öffnung der C
und Beschäd
zu vermeiden