

Moravia corde de délimitation MORION

avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 4 m, largeur 50 mm, courroie en rouge/blanc, à visser

Numéro d'article: 141967



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Sangle murale MORION

Pour une délimitation temporaire dans différentes directions

corde de délimitation


- convient pour intérieur et extérieur
- avec 1 courroie(s)
- longueur de la courroie 4 m, largeur 50 mm
- boîtier hauteur x profondeur 130 x 110 mm
- boîtier rotatif, frein centrifuge pour une rétraction sans à-coup de la sangle
- courroie en rouge/blanc
- boîtier en plastique
- à visser

Détails techniques






sécurisation de la circulation	système de barrières	Longueur de la courroie	4 m
système de balisage	système de sangles	Largeur de sangle	50 mm
type de système de balisage	corde de délimitation	type de fixation	à visser
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	couleur de la sangle	rouge/blanc
hauteur de boîtier	130 mm	matériau de boîtier	plastique
profondeur de boîtier	110 mm	équipement système de balisage	boîtier rotatif, frein centrifuge pour une

		rétraction sans à-coup de la sangle
nombre de courroies	1 pièce	Poids 0,9 kg

Accessoires

141982		Clip mural pour système de sangles, équipé de face arrière magnétique, en noir
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

148962		Barrières légères, hauteur x largeur 1000 x 2000 mm, en polyéthylène haute pression en orange avec bandes réfléchissantes rouges/blanches
501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm
523853		protection anti-collision, convient pour le intérieur, hauteur x largeur 400 x 160 mm, longueur des côtés 160 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc