

Rollcart chariots à dossier

force 500 kg, plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE

Numéro d'article: 157959



Rollcart Chariot à dossier

force 500 kg

chariots à dossier








- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- hauteur de charge 245 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- hauteur x longueur x largeur 245 x 910 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariots à dossier	pneumatique	TPE
charge	500 kg	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur de charge	245 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec

		freins
longueur de plateau	850 mm	Diamètre de roue 160 mm
largeur de plateau	500 mm	hauteur 245 mm
matériau de plateforme	bois	longueur 910 mm
rehausses	aucune	largeur 500 mm
emboîtable	non	surface de châssis finition peinture époxy
matériau	acier	couleur bleu gentiane // RAL5010
norme européenne	non	0 pièce
rabattable	non	Poids 22 kg
bordure de sécurité	non	

Accessoires

157956		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal