

Rollcart chariot-armoire

force 400 kg, plateau longueur x largeur 1090 x 700 mm, châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, soubassements : 1 armoire, 4 tiroirs, hauteur x longueur x largeur 980 x 1160 x 700 mm, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158101

Rollcart Chariot bloc-coffre

Force 400 kg

chariot-armoire

- force 400 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1090 x 700 mm
- châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois
- soubassements : 1 armoire, 4 tiroirs
- hauteur x longueur x largeur 980 x 1160 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes à freins
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | largeur | 700 mm |
| type de chariot | chariot-armoire | pneumatique | TPE |
| charge | 400 kg | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|---|
| longueur de plateau | 1090 mm | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| largeur de plateau | 700 mm | matériau | acier/bois |
| équipement chariot | 1 armoire, 4 tiroirs | conducteur d'électricité | non |
| nombre de tiroirs | 4 pièce | poignée | 1 pièce |
| armoire | 1 pièce | disposition des roues | rectangulaire |
| nombre de plateaux | 2 pièce | couleur | gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010 |
| hauteur | 980-1280 mm | norme | EN 1757-3 (frein) |
| longueur | 1160 mm | Poids | 130 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 157957 |  | frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm |
| 158103 |  | kit de séparateurs pour tiroirs pour chariot à plateaux, kit comprenant : 2 séparateurs longitudinaux et 6 transversaux, hauteur x longueur 60 x 700 mm |
| 158403 |  | jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158407 |  | 4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 0 - 600 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158412 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158417 |  | protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158422 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |