

## Scangrip

### Lampe de travail avec tête de lampe échangeable MULTILIGHT CONNECT FLEX

Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil

Numéro d'article: 254539

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Lampe de travail avec tête de lampe échangeable

- hauteur x longueur x largeur 203 x 168 x 79 mm
- Ampoule : DEL COB
- classe d'efficacité énergétique F
- avec Support, crochet et aimant
- durée d'éclairage 12,5 - 26 h
- angle de rayonnement 110 °
- avec variateur à 2 niveaux
- Réglable sur un angle de 120°
- avec fonctionnement réseau/sans fil
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie

## Détails techniques

type d'outil lampe industrielle

exécution tête de lampe

Réglable sur un angle de 120°

type de lampe	Lampe de travail avec tête de lampe échangeable	fonction lampe	avec variateur à 2 niveaux
type d'ampoule	DEL COB	longueur	168 mm
Classe d'efficacité énergétique	F	hauteur	203 mm
Durée d'éclairage	12,5-26 h	largeur	79 mm
flux lumineux	375-750	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
avec variateur	oui	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
angle de rayonnement	110 °	garantie	3 années
alimentation	fonctionnement réseau/sans fil	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
type de batterie	METABO/CAS	Poids	0,12 kg
équipement lampe	Support, crochet, aimant		