

bacs gerbables emboîtables norme Europe

hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, capacité 50 l, en polypropylène en bleu, parois plein, tablette plein avec renfort grâce à rainures de renfort

lot 2 pièce



Numéro d'article: 510060



Bac gerbable emboîtable norme Europe

bacs gerbables emboîtables norme Europe




- hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 252 x 547 x 347 mm
- capacité 50 l
- en polypropylène en bleu
- parois plein, tablette plein avec renfort grâce à rainures de renfort
- maintenance facile avec poignées ouvertes
- porte-étiquettes sur les poignées
- emboîtable par rotation à 180°
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie

Détails techniques



type de récipient	bacs gerbables	pliable	non
norme européenne	oui	structure de cloison	plein

capacité	50 l	soubassement	plein
hauteur	270 mm	fond renforcé par	rainures de renfort
hauteur intérieure	252 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
longueur	600 mm	convient pour aliments	oui
longueur intérieure	547 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
largeur	400 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur intérieure	347 mm	dispositif de support	poignées ouvertes
charge	65 kg	champ d'inscription	porte-étiquettes
matériau	polypropylène	couleur	bleu
gerbable	oui	garantie	5 années
emboîtable	oui	Poids	4,8 kg

Accessoires

510070		couvercle coiffant, en polypropylène, pour bac gerbable emboîtable, largeur x profondeur 400 x 600 mm, en noir
510071		plombs, pour bacs gerbables emboîtables norme Europe
524320		Étiquette pour bacs gerbables emboîtables norme Europe, pour hauteur de récipient 270 mm, en blanc

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion