

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN®

force 205 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



Numéro d'article: 712861

BS-ROLLEN Roulette pour appareils de manutention non tachante

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 205 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- Non tachante
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique roulettes

hauteur totale 235 mm

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	60 mm
modèle	roulette pivotante	trou de moyeu	20 mm
charge	205 kg	largeur de roue	50 mm
pneumatique	caoutchouc plein	portée	58 mm
Ø de roue	200 mm	propriété surface de roulement	Non tachante
matériau de jante	tôle d'acier	longueur de plaque	135 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	110 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	distance trou de vis	105x75/80 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de jante	galvanisé
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	3,1 kg
pare-fils	non		

Accessoires

713037



roue, force 205 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés