

## Kuchen und Tortenvitrine Karina 97

5-seitig isolierverglaste Verkaufstheke. Die höhenverstellbaren ( 32 mm )Auflagewinkel der Glasböden und der innere Boden sind in CNS gefertigt. Die LED-Beleuchtung, die sich frontseitig unter dem oberen Glasrahmen befindet ist separat an der Vitrine, außen ein-/ausschaltbar. Die Temperatur wird mit einem elektronischen Thermostat gesteuert und die Innenraumtemperatur ist durch die digitale Temperaturanzeige gut ablesbar. In dem Gerät wird eine max. Luftfeuchte von 70% erreicht. Die Vitrine ist mit 4 Rollen versehen von denen 2 Stück mit Bremsen ausgerüstet sind. Das Glas ist mit einer schwarzen Rahmenfolie abgesetzt und zwischen dem schwarzen Holz furnierten Aggregateunterbau befindet sich ein Aluminiumrahmen. Bedienerseitig ist das Lüftungsblech aus CNS hergestellt. Keine Lagertheke.



Artikel-Nr.: 23120017  
GTIN: 4059395002966



### Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Kuchen und Torten
- Fünfseitig isolierverglast
- Verglasung aus energiesparendem dreifachen Isolierglas
- 3 Glasetagen mit CNS Auflegewinkel, höhenverstellbar
- Edelstahlauflageboden
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Schaltbare LED Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Max. Luftfeuchte von 70 %
- 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	KARINA 97 Q
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	941 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	1340 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	3 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Glas, Aluminum, Holz
<b>Innenmaterial</b>	Glas, Edelstahl
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,31 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	200 kg
<b>Serienzubehör</b>	3 Glasetagen 395 x 865 mm
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch

Wandstärke Isolierung	23 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	55 dB
Bruttoinhalt	380 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,477 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	1733 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	32
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)