

Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU CHR

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum. Das Gerät ist mit einem Luftleitblech ausgerüstet für eine effektivere Verteilung der kalten Luft im Innenraum. Kunststoff-Innenbehälter ist mit Rasterstreifen versehen um die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt anzupassen um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Tür ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Höhenverstellbare Füße.



Artikel-Nr.: 347716
GTIN: 4059395029963



Produktvorteile:

- Volltiefkühlschrank
- Kunststoffinnenbehälter mit Rasterleisten
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Umluft
- Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
- Volltür Griffleiste
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Füße

Technische Daten:


Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	KBS 702 TKU CHR
Abmessungen außen:	
Breite	777 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	1960 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür

Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-25 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	CHR, 3seitig
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,55 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	122 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalziert und Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	115 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	641 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	392 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	2062 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	61
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	1320297
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Halter für Roste KBS 502 U

4 Stück erforderlich

GTIN: 4059395093438

Artikel-Nr.: 808288

Rost GN 2/1 530x652mm

Rost GN 2/1

GTIN: 4059395093445

Artikel-Nr.: 808289

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de