

Broszura informacyjna

97 99 358

Tulejki kablowe z kołnierzem

DIN 46228-4: 2020-03

- Wielkość nominalna: 16 mm²
- Zawartość: 100 szt.
- Kolor: niebieski
- Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu
- Odporność na działanie wysokich temperatur do 105°C
- Materiał: E-Cu
- Powierzchnia ocynowana elektrolitycznie
- Minimalna grubość powłoki 3µm



Ogólna	
Nr art.	97 99 358
EAN	4003773076599
Norma	DIN 46228-4: 2020-03
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
wymiar przewodu	16 mm ²
AWG	6
Kolor	niebieski
L1	28 mm
L2	18 mm
d1	5,8 mm
d2	8,8 mm
S1	0,2 mm
S2	0,4 mm
Ilość	100
Izolacja	PP
Materiał	Miedziany
Powierzchnia	Ocynowane

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych