

XP20SN 35/40 B/SB

Artikelnummer: 76651 | EAN: 4003318766510

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern Serie 83 und 86TI
- Servicezylinder lieferbar für Vertragskunden
- * ab 60 mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2

Technologie

- Türzylinder nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werden
- Bohrmuldenschlüssel mit patentiertem Stiftsystem in der Schlüsselspitze (pat.pend.)
- Anti-Schlagtechnik (pat.): Höchster Schlagwiderstand durch innovative Stift-in-Stift-Technologie
- Mit Not- und Gefahrenfunktion
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Hochwertiges Schließsystem mit 12 unabhängigen Schließelementen in 3 Stiftebenen
- Inkl. drei Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9



Technische Daten

Produkt: XP20S

Neu: Ja

Schließung: verschiedenschließend

Färbung: vernickelt

links [mm]: 35

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: inkl. 3 Schlüssel

Artikelgruppe: 17

Zylinderlänge [mm]: 35/40

Technische Symbole: Bohrmuldenschlüssel|Not- und Gefahrenfunktion|Gehärtete Stifte erschweren Manipulation durch Bohren|Zu diesem Schlüssel gleichschließend lieferbar: Türzylinder, Vorhangschlösser|Service Zylinder|Schutz gegen Hammerschläge

Prüfsymbole: SKG**

rechts [mm]: 40

Zylinderart: Doppelzylinder

Verpackungsart: Blister-Verpackung

Not- und Gefahrenfunktion: Ja

inkl. Sicherungskarte: Ja

System: Wendeschlüsselsystem