

Rollcart rolplateau met duwstang

draagvermogen 200 kg, laadvlak
lengte x breedte 670 x 370 mm,
laadhoogte 150 mm, platform open
van staal, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 wielen



Artikelnummer: 158216

Rollcart Rolplateau met duwstang

Draagvermogen 200 kg

rolplateau met duwstang

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 670 x 370 mm
- laadhoogte 150 mm
- hoogte x lengte x breedte 950 x 970 x 600 mm
- platform open van staal
- platform met hoekframe
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen
- met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal	staal
type roller	rolplateau met duwstang	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	200 kg	wielen aantal/soort	2 wielen
euronorm	nee	banden	TPE
laadhoogte	150 mm	hoogte	950 mm
lengte laadvlak	670 mm	lengte	970 mm

breedte laadvlak	370 mm	breedte	600 mm
platform constructie	open	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
platform uitrusting	hoekframe	gewicht	14 kg
etages aantal	1 stuks		