

debietmeter

FMT 3

meetbereik 5 - 120 l/min, voor diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water met een maximale viscositeit van 0,8 mPas, aansluiting G1" buiten



Artikelnummer: 160060



debietmeter FMT 3

een teller voor alle debietrichtingen

debietmeter

- meetbereik 5 - 120 l/min
- voor diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water met een maximale viscositeit van 0,8 mPas
- aansluiting G1" buiten
- werkdruk 10 bar
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- verlicht display met 2 regels
- hoeveelheidsteller resetbaar, een opteller niet resetbaar
- met batterij 2x1,5 V (AAA)
- behuizing van POM

Technische details

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | vaten-/containerhandling | bedrijfsdruk | 10 bar |
| vaten-/containerhandling | debietmeter | ip beschermingsklasse | 65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| | | | richtingen |
| meetbereik | 5-120 l/min | accessoire uitrusting | verlicht display met 2 regels |
| medium | diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water | accessoire functie | hoeveelheidsteller resetbaar, een opteller niet resetbaar |
| max. viscositeit | 0,8-40 mPas | spanningsverzorging | batterij 2x1,5 V (AAA) |
| mediumtemperatuur | -10-40 °C | materiaal behuizing | POM |
| aansluiting | G1" buiten | gewicht | 0,3 kg |