

## **VARIOfit** **chariot à plateaux**

force 250 kg, 2 niveaux avec  
tablette de rétention, plateau  
longueur x largeur 995 x 595 mm,  
plateau(x) en tôle, châssis avec  
 finition époxy résistante aux chocs et  
aux rayures en RAL5010 bleu  
gentiane, avec bandage TPE

**Numéro d'article: 203102**



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Chariot à plateaux**

### **avec tablettes de rétention**

chariot à plateaux

- force 250 kg
- 2 niveaux avec tablette de rétention
- plateau longueur x largeur 995 x 595 mm
- plateau(x) en tôle
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	aucune
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	250 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	995 mm	rabattable	non
largeur de plateau	595 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	2 pièce	pneumatique	TPE
type de niveau	tablette de rétention	Ø de roue	125 mm
matériau plateau(x)	tôle	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	845 mm	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
norme européenne	non	Poids	37 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg