

rolcontainer **rolltainer®**

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1800 x 800 x 710 mm, nuttige hoogte 1600 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 3 legborden, draadgaasbodem, gekanteld, constructie van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, met polypropyleenbanden



Artikelnummer: 219828

Rolcontainer rolltainer®

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 800 x 710 mm
- nuttige hoogte 1600 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 3 legborden
- draadgaasbodem, gekanteld
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleenbanden
- 2 zwenkwielen met rem
- montage-instructie: achterwand met 4 klemmen van kunststof, schroeven en moeren voor een betrouwbare verbinding met de zijwanden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	nestbaar	nee
type wagen	rolcontainer	wiel-ø	108 mm
constructies	3 wanden (draadgaas), 3 legborden	banden	polypropyleen
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
hoogte	1800 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte	800 mm	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
breedte	710 mm	legborden / schappen aantal	3 stuks
nuttige hoogte	1600 mm	materiaal vloer	staal
platform	doorbroken	oppervlak legbord	galvanisch verzinkt
materiaal platform	draadgaas	etage-inrichting	gekanteld
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	montage-instructie	achterwand met 4 klemmen van kunststof, schroeven en moeren voor een betrouwbare verbinding met de zijwanden
materiaal onderstel	staal	gewicht	52,2 kg
oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt		

Gerelateerde Producten

220101



draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 25 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch verzinkt