

ZARGES

Verrijdbare bordestrap

4 treden met profiel (incl. bordes),
60° helling, van aluminium

Artikelnummer: 225101



ZARGES Verrijdbare bordestrap

voor een snelle verandering van werkplek

Verrijdbare bordestrap

- trap eenzijdig
- 4 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 600 mm
- hoogte 0,99 m
- 60° helling
- uitlading 1,06 m
- van aluminium
- met 2 wielen
- gewicht 65,7 kg
- conform DIN EN ISO 14122

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	uitlading	1,06 m
materiaal	aluminium	hoogte	0,99 m
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	ja
treden aantal	4	ladder uitrusting	2 wielen
type trede/sport	treden met profiel	norm	DIN EN ISO 14122
breedte treden	600 mm	gewicht	65,7 kg
kanteling	60 °		