

## IBC-container

hoogte x lengte x breedte 1163 x 1000 x 1200 mm, inhoud 1000 l, invulopening Ø 225 mm, met uitloopventiel nominale breedte 50, opening met aluminium plaatje, van hogedruk polyethyleen in naturel wit, met Kunststof pallet



**Artikelnummer: 242940**

### IBC-container

- hoogte x lengte x breedte 1163 x 1000 x 1200 mm
- inhoud 1000 l
- invulopening Ø 225 mm
- met uitloopventiel nominale breedte 50, opening met aluminium plaatje
- van hogedruk polyethyleen in naturel wit
- met Kunststof pallet
- met schroefdeksel
- afsluitbaar met zegel
- 2-voudig dynamisch/4-voudig statisch stapelbaar

## Technische details

baktype	IBC-container	materiaal	hogedruk polyethyleen
euronorm	ja	recyclebaar	ja
inhoud	1000 l	diameter opening	225 mm
hoogte	1163 mm	plafond	ja
lengte	1000 mm	type deksel	schroefdeksel
breedte	1200 mm	sluitsysteem	zegel
geschikt voor	nee	onderbouw	Kunststof pallet

levensmiddelen			
geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee	afvoer	met uitloopventiel nominale breedte 50, opening met aluminium plaatje
stapelbaar	ja	kleur	naturel wit
nestbaar	nee	gewicht	59 kg
onderrijdbaar	ja		