

Cascoo ruggat-zwenkwiel met centrale rem



draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, diameter 200 mm, naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, centrale rem, velg van plaatstalen kappen, bevestiging met ruggat, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243499

ruggat-zwenkwiel met centrale rem

- draagvermogen 205 kg
- met massief rubber-banden
- diameter 200 mm
- naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- centrale rem
- velg van plaatstalen kappen
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met ruggat, Ø 13 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	ruggat
roltype	transportapparaatwielen	ruggat	13 mm
bouwmodel	zwenkwiel	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	205 kg	rem	centrale rem
banden	massief rubber	draadvangkappen	nee
wiel-ø	200 mm	naaflengte	59 mm
materiaal velg	staal	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

wiellager zwenklager

gewicht 3,23 kg